




10113022

Okvir, 1-struki, B.3 aluminij crvena/polarna bijela mat, aluminij eloksiran

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 1 |
| Broj modula | 1 |

##### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Crvena            |
| RAL kod         | 3003              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Aluminij<br>Metal |
| Obrada          | Anodizirano       |

##### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 81,10 mm |
| Širina | 90,70 mm |
| Dubina | 9,50 mm  |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Instalacija, montaža

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |

##### Tekst

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |