



16417119

**Β.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Κ.1 ΛΕΥΚΟΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

**Τάση**

Ονομαστική τάση	230 V
-----------------	-------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	κάρτα ξενοδοχείου
Αριθμός πόλων	1

**Ισχύς**

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	1500 W
Λάμπες φθορισμού σε διπλό κύκλωμα	1500 W

**Υλικά**

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι

**Διαστάσεις**

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	58,60 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι
----------------------------	-----

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

**Κείμενο**

Σήμανση	Με επιτύπωση «Hotelcard» (κάρτα ξενοδοχείου)
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Φωτισμός	Για φωτισμό
Λειτουργία διακόπτη	Μονοπολικό
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

**Κατάλληλο για**

K.x	
-----	--

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----