



16417116

## Β.ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Κ.1 ΑΝΘΡΑΚΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση	230 V
-----------------	-------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	κάρτα ξενοδοχείου
Αριθμός πόλων	1

#### Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	1500 W
Λάμπες φθορισμού σε διπλό κύκλωμα	1500 W

#### Υλικά

Χρώμα	Ανθρακί
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Βερνίκι
Διάφανο	Όχι

#### Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	58,60 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι
----------------------------	-----

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Κείμενο

Σήμανση	Με επιτύπωση «Hotelcard» (κάρτα ξενοδοχείου)
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Φωτισμός	Για φωτισμό
Λειτουργία διακόπτη	Μονοπολικό
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

#### Κατάλληλο για

K.x	
-----	--

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----