



WXD011T

**Enjoliveur interrupteur à voyant gallery 1 module titane**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton-poussoir simple
---------------------------	------------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Matières**

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitements	Laqué

**Dimensions**

Hauteur	44,60 mm
Largeur	22,20 mm
Profondeur	7,40 mm

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

**Adapté à**

Hager ga	
----------	--

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui