



LFS200200VERZ

Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	18 mm
Largeur	19 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	228 - 228 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matières

Matière	Aacier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	No
Avec film de protection	No

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

