



10113012

Рамка 1X червона/антрацит В.3

Технічні характеристики

Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість секцій  | 1 |
| Кількість модулів | 1 |

Матеріали

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Colour           | Червоний          |
| Код RAL          | 3003              |
| Обробка поверхні | Матовий           |
| Матеріал         | Алюміній<br>Метал |
| Обробка          | Анодований        |

Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 81,10 mm |
| Ширина  | 90,70 mm |
| Глибина | 9,50 mm  |

Акcesуари

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

Установлення, монтаж

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Положення для монтажу/підключення | Горизонтальна<br>Вертикальний |
|-----------------------------------|-------------------------------|

Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK                 | IK07 |

Тексти

|                    |   |
|--------------------|---|
| Режим встановлення | З'єднання хомутом<br>Для вертикального та горизонтального монтажу |
|--------------------|---|

Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |