



LFS400605VERZ

Angle plat cache de découpe pour goutte LFS 40x60mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	60 mm
Mesure a	50 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Configuration

Chevauchement	Oui
---------------	-----

Convient pour

LFS 40x60	
-----------	--

Illustrations | dessins

