



HBB161H

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	160 A
Nominell felström I <sub>dn</sub>	30 mA 100 mA 300 mA 1000 mA 3000 mA 6000 mA

#### Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

#### Säkerhet

Läckströmstyp	A HI
---------------	------

#### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	500 V
Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub>	6000 V

#### Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	35 - 150 mm <sup>2</sup>

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----