



GD418A

**Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	4
-----------------	---

Nombre de rangées	4
-------------------	---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Oui
---------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	72
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	625 mm
---------	--------

Largeur	355 mm
---------	--------

Profondeur	103 mm
------------	--------

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

**Dimensions**

Largeur en modules	18
--------------------	----

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Matière**

Matériau	Plastique
----------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Type de verrouillage	Sans serrure
----------------------	--------------

Test au fil incandescent	850 °C
--------------------------	--------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----