




HIB416M

**Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 160A**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nazivni radni napon Ue | 380 - 415 V |
|------------------------|-------------|

**Električna struja**

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 160 A |
|----------------|-------|

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima | 100 kA |
|---------------------------------------------------------------|--------|

**Snaga**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 | 105000 W |
|--------------------------------------|----------|

**Arhitektura**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj polova | 4 |
|-------------|---|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Vrsta konstrukcije uređaja | Fiksirano |
|----------------------------|-----------|

**Kompatibilnost**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Prikladno za DIN šinu | Da |
|-----------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Prikladno za distributivni ormar | Da |
|----------------------------------|----|