



FP75TN2

Armoire,univers,IP54,classe de protection I,1100x1300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1100 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

Equipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement

Nombre rangées	7
----------------	---

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----