



2041



Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
Nominale stroom	16 A

Funcities

Looptijd	120 min
----------	---------

Teksten

Schakelmodus	2-polig uit
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Klem	Met doorvoerklem
Montagewijze	Zonder spreidklemmen

Afmetingen

Inbouwdiepte	32,30 mm
--------------	----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja