



16417134

K.1/K.5 - Interrup. cartão hotel, alum

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Cartão de hotel
Número de polos	1

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W

Materiais

Cor	Alumínio
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Envernizado
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	58,60 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C
------------------------------	------------

Texto

Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Para iluminação
Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Adequado para

K.x	
-----	--

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----