



80960226



IP20

recouvr. p. module poussoir sens. 1 poste, KNX-Q.x, anthr. vel., laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

##### Matières

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition de la surface	Velours
Matière	Thermoplastique
Traitement	Laqué

##### Dimensions

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	10 mm

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	----------

##### Connectivité

Système bus radio-KNX	No
Type de montage	Fixation par serrage

##### Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance

##### Adapté à

Berker Q.x	
------------	--

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui