



80960226



IP20

Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie Q.1/Q.3 ANTRvelltut vern.**Caratteristiche tecniche****Architettura**Elemento di controllo/comando Levetta singola**Materiali**Colore AntraciteCodice RAL 7021finitura superficiale VellutatoMateriale Materiale termoplasticoTrattamento Verniciato**Serie**Altezza 58 mmLarghezza 58 mmProfondità 10 mm**Impostazioni**Modalità di configurazione supportata ETS
easy**Connettività**Con sistema bus radio KNX NoTipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto**Equipaggiamento**Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì**Acessori**Con campo per l'etichetta No**Protezione**Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20**Condizioni d'uso**Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C**Testo**Stampa Senza stampaTipo di montaggio Fissaggio con morsettoIlluminazione Per illuminazione e commutazione di controllo**Adatto per**

Q.x

SostenibilitàConformità REACH – SVHC free SìConformità ROHS Sì