



80960229



IP20

recouvr. p. module poussoir sensoriel 1 poste, KNX-Q.x, blanc pol. vel.

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Velours
Matière	Thermoplastique
Traitement	Laqué

**Dimensions**

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	10 mm

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

**Connectivité**

Système bus radio-KNX	No
Type de montage	Fixation par serrage

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Textes**

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance

**Adapté à**

Berker Q.x	
------------	--

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui