




WXP2114

**Afdekpl gallery 4-v horiz 71 mm staal**

**Technische karakteristieken**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 4 |
| Aantal modules | 8 |

**Materiaal**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Kleur                  | RVS                 |
| RAL-kleur              | 7048                |
| Afwerking oppervlakte  | Mat                 |
| Materiaal              | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Geborsteld          |

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 88 mm   |
| Breedte | 305 mm  |
| Diepte  | 9,30 mm |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Installatie, montage**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal |
|-------------------------|-------------|

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|