



WXP2108

Okvir, 8M, gallery, 71mm, sloj čelika

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	8

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	7048
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Polikarbonat (PC) Plastika
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	235 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----