




WXP2104

#### GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ENIAIO STEEL LEAF

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων          | 4 |

##### Υλικά

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Χρώμα                | Μεταλλικό                                 |
| Κωδικός RAL          | 7048                                      |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                                       |
| Υλικό                | Μέταλλο<br>πολυανθρακικό (PC)<br>Πλαστικό |
| Μεταχείριση          | Βουρτσισμένο                              |

##### Διαστάσεις

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ύψος                      | 88 mm   |
| Πλάτος                    | 163 mm  |
| Βάθος                     | 9,30 mm |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 1       |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 1       |

##### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

##### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP21 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05 |

##### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|