




WXP2102

Afdekplaat gallery enkelvoudig staal

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modules	2

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-kleur	7048
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Polycarbonaat (PC) Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Geborsteld

Afmetingen

Hoogte	88 mm
Breedte	92 mm
Diepte	9,30 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
-------------------------	-------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----