




80960273



IP20

recouvr. p. module poussoir sens. 1 poste, KNX-K.1/K.5, acier inox. mat, laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matières

Couleur Acier inoxydable

Code RAL 9022

Finition de la surface Mat

Matière Acier inoxydable
Thermoplastique

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 55 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 10 mm

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Connectivité

Système bus radio-KNX No

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Textes

Impression Sans inscription

Adapté à

Berker K.x

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui