



80960273



IP20

recouvr. p. module poussoir sens. 1 poste, KNX-K.1/K.5, acier inox. mat, laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Finition de la surface	Mat
Matière	Acier inoxydable Thermoplastique
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	10 mm

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Connectivité

Système bus radio-KNX	No
Type de montage	Fixation par serrage

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Adapté à

Berker K.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui