



80960273



IP20

**Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie K.1/K.5 acc.inox op vern.****Caratteristiche tecniche****Architettura**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

**Materiali**

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Colore                | Acciaio inox                            |
| Codice RAL            | 9022                                    |
| finitura superficiale | Opaco                                   |
| Materiale             | Acciaio inox<br>Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Verniciato                              |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 55 mm |
| Larghezza  | 70 mm |
| Profondità | 10 mm |

**Impostazioni**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Modalità di configurazione supportata | ETS<br>easy |
|---------------------------------------|-------------|

**Connettività**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Con sistema bus radio KNX       | No                   |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |

**Equipaggiamento**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | Sì |
|--------------------------------------|----|

**Accessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

**Testo**

|        |              |
|--------|--------------|
| Stampa | Senza stampa |
|--------|--------------|

**Adatto per**

|     |
|-----|
| K.x |
|-----|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |