




80960279



IP20

## Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker K polarwit

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Bedieningselement | Enkele toets |
|-------------------|--------------|

#### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Polarwit    |
| RAL-kleur              | 9010        |
| Afwerking oppervlakte  | Glanzend    |
| Materiaal              | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 10 mm |

#### Instellingen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS<br>easy |
|--------------------------|-------------|

#### Connectiviteit

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Met bussysteem KNX RF | Nee             |
| Aansluitwijze         | Klembevestiging |

#### Uitrusting

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

#### Geschikt voor

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker K.x |  |
|------------------|--|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |