




20319011

Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Arsys, alu (brons)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	24 - 24 V
Nominale spanning	24 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	5 - 30 °C
--------------------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Lichtbrons
RAL-code	3012
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50,90 mm

Scherf

Met display	Nee
-------------	-----

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil	0,50 K
Type thermostaat	Ruimtethermostaat
Type sensor	Bimetaal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek
---------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling
Opdruk	Met opdruk
Aftakpunt	Met individuele aansluiting voor nachtstand