




M5690

Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 10mm L=0,25m gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	10 mm
Largeur	10 mm
Longueur	250 mm
Largeur de la fente	8 mm
Largeur de languette	4,50 mm

Equipement

Livré avec le couvercle	Non
-------------------------	-----

Matière

Matériau	Polyamide (PA)
----------	----------------

Fonctions

Autoextinguible	Oui
-----------------	-----

Normes

Classement UL 94	V0
------------------	----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Architecture

Flexible	Oui
----------	-----

Configuration

Paroi latérale	Estampé
----------------	---------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

