



M5690

Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogène 10mm L=0,25m gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	10 mm
Largeur	10 mm
Longueur	250 mm
Largeur de la fente	8 mm
Largeur de la fente	4,50 mm

Equipement

Livré avec le couvercle	No
-------------------------	----

Matières

Matière	Polyamide (PA)
---------	----------------

Fonctions

Autoextinguible	Oui
-----------------	-----

Normes

Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
------------------------------------	----

Matières

Couleur	Gris clair
---------	------------

Architecture

Flexible	Oui
----------	-----

Configuration

Paroi latérale	Avec fente
----------------	------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

