




M5690

Kabelkanal VK 15x11mm, 0,25 m, flexibel, halogenfri, Polyamid, UL94-V0, ljusgrå

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	10 mm
Bredd	10 mm
Längd	250 mm
Slitsbredd/Öppningsmått	8 mm
Slitsbredd	4,50 mm

Utrustning

Skyddad vid leverans	Nej
----------------------	-----

Material

Material	Polyamider (PA)
----------	-----------------

Funktioner

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

Standarder

Flamskyddsklass enl. UL94	V0
---------------------------	----

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Arkitektur

Flexibel	Ja
----------	----

Konfiguration

Sidovägg	Slitsad
----------	---------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

