



LFF4009039016

Angle extérieur pour goulotte LF/LFF 40x90mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 90 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

| | |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 83 - 97 |
|----------------|---------|

Matières

| | |
|------------|---------------------|
| Matière | PC-ABS |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

Adapté à

| | |
|-----------|--|
| LFF 40x90 | |
|-----------|--|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

