




936752505



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojitě tlačítko
Počet pólů	2

Materiál

Barva	Antracit
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	55,50 mm
Šířka	55,50 mm
Hloubka	25 mm
Vestavěná hloubka	10 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	13 mm

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	2
Typ tlačítka	Sériové tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Svorka	Společná vstupní svorka
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

integro	
---------	--

Udržitelnost

V souladu se směrnici RoHS	Ano
----------------------------	-----