



LNH1032M

Nožasti osigurač NH1C 32A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH1C
--------------------	------

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Nazivni radni napon Ue	500 - 500 V
------------------------	-------------

Nazivni napon pri AC 50 Hz	500 - 500 V
----------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	32 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	3,10 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Visina	55 mm
--------	-------

Širina	135 mm
--------	--------

Dubina	30 mm
--------	-------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----