



HW2M316DE

**Int.automático ACB HW2 1600A 3P 55kA extraíble p.unidad disparo sentinel Energy**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	1600 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	55 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	55 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	55 kA

**Endurancia**

Número de maniobras mecánicas	25000
-------------------------------	-------

**Equipo**

Número de contactos auxiliares como contacto conmutado	4
--	---

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

**Resistencia**

Resistencia interna	16 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

**Arquitectura**

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Extraíble
Tipo de polo	3P3D

**Disparo**

Tiempo de respuesta al cierre	50 ms
-------------------------------	-------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	138,20 W
--	----------

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí