



6380141109



IP20



Tryckknapp KNX, 1 vipa, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	10 mA
--	-------

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34 mm
Höjd	80 mm
Bredd	80 mm
Djup	43,60 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	2
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Termoplast
Ytbehandling	Blank

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----