



6768813525



Zásuvka s ochranným kolíkem a víčkem, nástěnná, W.1, šedá mat

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 63 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víčkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ano

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Texty

Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano