



HWX01HSA

ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	8,20 A
-----------------	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	450 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

Z funkcją autoresetu	Nie
----------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak