



HWX01HSA

Motoriz. (MO) 24V AC HW2/4

Características técnicas

Corrente elétrica

| | |
|------------------|--------|
| Corrente nominal | 8,20 A |
|------------------|--------|

Tensão

| | |
|---|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 450 V |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 6000 V |
| Tensão de comando AC | 24 - 24 V |

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 70 °C |
|------------------------------|-------------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Funções

| | |
|------------------------------------|-----|
| Com função de reposição automática | Não |
|------------------------------------|-----|

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |