



HWX015HSA

Motore carica molle 380-400V AC 50/60Hz (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 0,60 A

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione di isolamento nominale U_i 450 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp} 6000 V

Tensione di comando AC 380 - 400 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 70 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Funzioni

Con funzione auto-reset No

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si