



HWX013HSA

**Motoriz. (MO) 100-130V AC HW2/4**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	2,30 A
------------------	--------

**Tensão**

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	450 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tensão de comando AC	100 - 130 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Funções**

Com função de reposição automática	Não
------------------------------------	-----

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim