



HWX713HSA

Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	2,30 A
-----------	--------

Spänning

Matarspänning	DC
Nominell isolationsspänning U_i	450 V
Nominell impulsskyddsspänning U_{imp}	6000 V
Styrspänning DC	100 - 130 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Funktioner

Med automatisk återställningsfunktion	Nej
---------------------------------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja