



HWX712HSA

Motoriz. (MO) 48V DC HW2/4

Características técnicas

Corrente elétrica

| | |
|------------------|--------|
| Corrente nominal | 4,20 A |
|------------------|--------|

Tensão

| | |
|---|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CC (abreviatura) |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 450 V |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 6000 V |
| Tensão de comando DC | 48 - 48 V |

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 70 °C |
|------------------------------|-------------|

Funções

| | |
|------------------------------------|-----|
| Com função de reposição automática | Não |
|------------------------------------|-----|

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |