



3315322089



Toma 3 x Cinch/S-Video, R.x, blanco polar, brillo

Características técnicas

Conexión

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de conector/enchufe | Cinch S-Video |
|--------------------------|---------------|

| | |
|----------------------|---|
| Número de conexiones | 4 |
|----------------------|---|

Frecuencia

| | |
|---------------------|---------|
| Vídeo de frecuencia | 160 MHz |
|---------------------|---------|

| | |
|---------------------|------------|
| Frecuencia de audio | 20 - 20 Hz |
|---------------------|------------|

Materiales

| | |
|--------|--------------|
| Colour | Blanco polar |
|--------|--------------|

| | |
|------------|------|
| Código RAL | 9010 |
|------------|------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Acabado de la superficie | Brillante |
|--------------------------|-----------|

| | |
|----------|----------------|
| Material | Metal Plástico |
|----------|----------------|

| | |
|-------------|-----------------|
| Tratamiento | Sin tratamiento |
|-------------|-----------------|

Dimensiones

| | |
|--------|-------|
| Altura | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Anchura | 71 mm |
|---------|-------|

| | |
|-------------|-------|
| Profundidad | 38 mm |
|-------------|-------|

| | |
|---|-------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 28 mm |
|---|-------|

Conectividad

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

Equipo

| | |
|-------------|----|
| Apantallado | Sí |
|-------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Con protección contra el polvo | No |
|--------------------------------|----|

Seguridad

| | |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Texto

| | |
|--------|------------------|
| Salida | Con salida recta |
|--------|------------------|

| | |
|----------|-------------------|
| Etiqueta | Sin portaetiqueta |
|----------|-------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Placa de soporte / aro de soporte | Con aro de soporte |
|-----------------------------------|--------------------|