



3315327003



#### Toma 3 x Cinch/S-Video, K.5, aluminio

##### Características técnicas

###### Conexión

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de conector/enchufe | Cinch S-Video |
|--------------------------|---------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de conexiones | 4 |
|----------------------|---|

###### Frecuencia

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Vídeo de frecuencia | 160 MHz |
|---------------------|---------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Frecuencia de audio | 20 - 20 Hz |
|---------------------|------------|

##### Materiales

|        |          |
|--------|----------|
| Colour | Aluminio |
|--------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Código RAL | 9006 |
|------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Acabado de la superficie | Mate |
|--------------------------|------|

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | Metal Plástico |
|----------|----------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Tratamiento | Lacado |
|-------------|--------|

##### Dimensiones

|        |       |
|--------|-------|
| Altura | 71 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Anchura | 71 mm |
|---------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Profundidad | 38 mm |
|-------------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 28 mm |
|---|-------|

##### Conectividad

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

##### Equipo

|             |    |
|-------------|----|
| Apantallado | Sí |
|-------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Con protección contra el polvo | No |
|--------------------------------|----|

##### Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Texto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Salida | Con salida recta |
|--------|------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Etiqueta | Sin portaetiqueta |
|----------|-------------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Placa de soporte / aro de soporte | Con aro de soporte |
|-----------------------------------|--------------------|

##### Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Sí |
|-----------------------|----|