



3315321606



## B.X Gniazdo 3xCinch / S-Video, ant

### Właściwości techniczne

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Cinch S-video
------------------	------------------

Liczba połączeń	4
-----------------	---

#### Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
---------------------	---------

Częstotliwość akustyczna	20 - 20 Hz
--------------------------	------------

#### Materiały

Kolor	Antracyt
-------	----------

Kod RAL	7021
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
----------	----------------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

#### Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Głębokość	38 mm
-----------	-------

Wbudowane puszkki podtynkowe	0 mm
------------------------------	------

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

#### Sprzęt

Ekranowany	Tak
------------	-----

Z ochroną przeciwpyłową	Nie
-------------------------	-----

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

#### Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
---------	--------------------

Oznaczenie	Bez pola opisowego
------------	--------------------

Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym
------------------------------	-----------------------

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----