




3315321606



### 3x Cinch/S-video WCD, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Type connector/steker | Cinch<br>S-video |
| Aantal aansluitingen  | 4                |

##### Frequentie

|                  |            |
|------------------|------------|
| Frequentie video | 160 MHz    |
| Audiofrequentie  | 20 - 20 Hz |

##### Materiaal

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur                   | Antraciet           |
| RAL-code                | 7021                |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                 |
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld         |

##### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 71 mm |
| Breedte                  | 71 mm |
| Diepte                   | 38 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm  |

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

##### Samenstelling

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd         | Ja  |
| Met stofbescherming | Nee |

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

##### Teksten

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang              | Met rechte uitgang |
| Tekst                | Zonder tekstveld   |
| Draagplaat/draagring | Met oplegging      |

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |