



3315327004

Toma 3xCinch K.x acero

Características técnicas

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Cinch S-Video
Número de conexiones	4

Frecuencia

Vídeo de frecuencia	160 MHz
Audiodiferencia	20 - 20 Hz

Materiales

Colour	Acero inoxidable
Código RAL	9022
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico Acero inoxidable
Tratamiento	Lacado

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	38 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	28 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Equipo

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Texto

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí