




3315327004

Zásuvka 3 x Cinch / S-Video, K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Cinch S-video
Počet přípojek	4

Frekvence

Frekvenční rozsah videa	160 MHz
Frekvence zvuku	20 - 20 Hz

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota Nerezová ocel
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	38 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	28 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Stíněný	Ano
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano