



3315327009

### K.1 Gniazdo 3xCinch / S-Video biały

#### Właściwości techniczne

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Cinch S-video
Liczba połączeń	4

##### Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
Częstotliwość akustyczna	20 - 20 Hz

##### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

##### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	38 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	28 mm

##### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

##### Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

##### Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak