



3315327009

K.1/K.5 - tomada 3xRCA+S-video, branco

Características técnicas

Ligações

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo de conector/ficha | Ligaçāo apertada S-video |
|------------------------|-----------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Número de conexões | 4 |
|--------------------|---|

Frequência

| | |
|---------------------|---------|
| Frequência de vídeo | 160 MHz |
|---------------------|---------|

| | |
|---------------------|------------|
| Frequência de áudio | 20 - 20 Hz |
|---------------------|------------|

Materiais

| | |
|-----|--------|
| Cor | Branco |
|-----|--------|

| | |
|------------|------|
| Código RAL | 9010 |
|------------|------|

| | |
|------------|-----------|
| Acabamento | Brilhante |
|------------|-----------|

| | |
|----------|-------------------|
| Material | Metal Plástico |
|----------|-------------------|

| | |
|------------|----------------|
| Tratamento | Sem tratamento |
|------------|----------------|

Dimensões

| | |
|--------|-------|
| Altura | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largura | 71 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Profundidade | 38 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------------------------------------------------|-------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 28 mm |
|--------------------------------------------------|-------|

Conectividade

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

Equipamento

| | |
|----------|-----|
| Blindado | Sim |
|----------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Com tampa protetora contra pó | Não |
|-------------------------------|-----|

índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Textos

| | |
|-------|------------------|
| Saída | Com saída direta |
|-------|------------------|

| | |
|----------|--------------------|
| Etiqueta | Sem porta-etiqueta |
|----------|--------------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Placa de suporte/aro de suporte | Com anel de suporte |
|---------------------------------|---------------------|

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHS | Sim |
|-------------------|-----|