



3315321909



### S.1/B.3/B.7 Gniazdo 3xCinch / S-Video biały

#### Właściwości techniczne

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Cinch S-video
------------------	------------------

Liczba połączeń	4
-----------------	---

##### Częstotliwość

Częstotliwość wideo	160 MHz
---------------------	---------

Częstotliwość akustyczna	20 - 20 Hz
--------------------------	------------

##### Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9010
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
----------	----------------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

##### Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Głębokość	38 mm
-----------	-------

Wbudowane puszkki podtynkowe	28 mm
------------------------------	-------

##### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

##### Sprzęt

Ekranowany	Tak
------------	-----

Z ochroną przeciwpyłową	Nie
-------------------------	-----

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

##### Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
---------	--------------------

Oznaczenie	Bez pola opisowego
------------	--------------------

Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym
------------------------------	-----------------------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----