




3315321909



Zásuvka 3 x Cinch / S-Video, S.1/B.x, bílá mat

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Cinch S-video
Počet přípojek	4

Frekvence

Frekvenční rozsah videa	160 MHz
Frekvence zvuku	20 - 20 Hz

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	38 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	28 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Stíněný	Ano
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano